





【安装方法】



【吸片安装方法】



套件型号	适用铝框架	构成零件	数量
金属磁吸02型 30-6	30 × 30mm 槽宽6mm	磁吸	1个
		不锈钢吸片G1	1个
		不锈钢螺母M4	4个
		M4 × 10内六角半圆头螺栓	4个
金属磁吸02型 30-8	30 × 30mm 槽宽8mm	磁吸	1个
		不锈钢吸片G1	1个
		不锈钢螺母M4	4个
		M4 × 10内六角半圆头螺栓	4个
金属磁吸02型 40-8	40 × 40mm 槽宽8mm	磁吸	1个
		不锈钢吸片G1	1个
		不锈钢螺母M4	4个
		M4 × 10内六角半圆头螺栓	4个
金属磁吸02型 40-10	40 × 40mm 槽宽10mm	磁吸	1个
		不锈钢吸片G1	1个
		不锈钢螺母M4	4个
		M4 × 12内六角半圆头螺栓	4个
金属磁吸02型 40-8-30-6	门：30 × 30mm 槽宽6mm	磁吸	1个
		不锈钢吸片G2	1个
	框架：40 × 40mm 槽宽8mm	不锈钢螺母M4	2个
		不锈钢螺母M4	2个
金属磁吸02型 40-10-30-8	门：30 × 30mm 槽宽8mm	磁吸	1个
		不锈钢吸片G2	1个
	框架：40 × 40mm 槽宽10mm	不锈钢螺母M4	2个
		不锈钢螺母M4	2个
		M4 × 10内六角半圆头螺栓	2个
		M4 × 12内六角半圆头螺栓	2个

